

Garant**Írányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col, Típus: 3/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	635145 3/8
GTIN	4062406798420
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos hajtáshoz, munkaszög 5°.

Szabvány:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Teljes hossz	197 mm
Fogak száma	72
Munkaszög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Racsn

Tartozék

Finomfogazású racsni pótalkatrész készlet 3/8 col Típus 3/8

635031 3/8