

Mahr**Digimar 817CLT digitális 2D magasságmérő műszer, Típus: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	445375 1000
GTIN	4059192064679
Árucikk kategória	43B

Leírás**Kivitel:****Mérőrendszer:**

- **Kitűnő mérési pontosság és megbízhatóság az optikailag inkrementális mérőrendszernek köszönhetően.**
- **Légpárnás rendszer a könnyű, rántásmentes eltoláshoz.**
- **Egyszerű mérési folyamatok a motorizált mérőszánoknak köszönhetően.**
- **Beépített, feltölthető akkumulátor hálózattól független méréshez.**
- **Hőmérséklet kompenzáció belső hőmérséklet-érzékelővel.**

Kezelő- és kijelzőegység:

- **Nagyméretű és áttekinthető érintő kijelző háttérvilágítással.**
- **Kezelés magától értetődő többnyelvű ikonok segítségével.**
- **Ezen felül lehetőség van a munkadarabon nullpontok kijelölésére.**
- **További mérőkészülék csatlakoztathat a Mahr-Connect interfésszel.**
- **A frissíthetőség miatt hosszútávon használható.**
- **Automatikus átkapcsolás készenléti üzemmódba (mérési értékek elvesztése nélkül).**

Funkciók:

- **Tapintás alul ill. felül.**
- **Bordaszélesség ill. horonytávolságok ill. borda- és horonyközép.**
- **Furat ill. tengelyátmérő, beleértve a furat- ill. tengelyközépet.**
- **Furat átfordulási pont (felül ill. alul).**
- **Tengely átfordulási pont (felül ill. alul).**
- **Távolság ill. szimmetria számítása.**

- **Dinamikus mérési funkciók.**
- **Derékszögűség mérés.**
- **Egyenesség mérés.**
- **Mérés 2D üzemmódban.**
- **Mérőprogramok.**
- **Mérési adat feldolgozás.**
- **Közvetlen kinyomtatás USB-s vagy Bluetooth-os nyomtatóval.**
- **Mérési jegyzőkönyvek PDF formátumban vagy mentési lehetőség CSV fájlba.**

Tartalom:

Kezelő- és kijelzőegység. Tartó 445410 sz. T6 méret, mérőtapintó 445420 sz. K6/51 méret, beállító blokk, USB kábel, védőbúra, tápegység, lítium-ion akkumulátor és kezelési utasítás.

Opcionális tartozék:

Bluetooth nyomtató készlet 499017 sz. PRINTER méret, iwi rádiós vevőkészülék 498912 sz. STICK méret (2x szükséges), mérőtapintó készlet 445400 sz., csatlakozó adatkábel 498941 sz. DK-M1 méret, tartó 445410 sz. TI méret, mérőóra 435671 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	1000 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Maximális felhasználási tartomány	0 - 1170 mm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	10 µm
Teljes magasság	1338 mm
Mérőerő	1,0 ± 0,2 N
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	445430
Súly	29 kg
Névleges feszültség	4,8 V
Talpfelület szélessége	278 mm
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Talpfelület hossza	255 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	1,8 + L / 600 µm
Ismétlési pontosság, furat	1 µm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm

Kalibrálás	E2
Akkumulátor típus	Nikkel-fémhidrid
Ismétlési pontosság, sík	0,5 µm
Felhasználási tartomány elforgatott mérőbetét tartóval	170 - 1170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 1000 mm	024000 1000
DAkkS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 1000 mm	024010 1000

Tartozék

Tartó mérőtapintóhoz Típus T6/100	445410 T6/100
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Dugaszos hálózati adatper	445432
Tartó mérőtapintóhoz Típus T1	445410 T1
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Tartó mérőtapintóhoz Típus T8	445410 T8
Gömb mérőtapintó Típus K6/51	445420 K6/51
Akkumulátor 4,8 V	445430
Tartó mérőtapintóhoz Típus T6	445410 T6

Univerzális mérőtapintó készlet Alkatrészek száma 10

445406 10