



## NexStrip® univerzális villanszerelő szerszám, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	729501 1
GTIN	4003773088165
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Nagyon stabil, könnyű fogótest üvegszál erősítésű műanyagból ergonomikus kétkomponenses markolattal. Rugalmas és tömör vezetékek csupaszítása  $0,03 - 10 \text{ mm}^2$  (AWG 32 – 8) között. A finombeállítással optimálisan igazodik a speciális anyagokhoz vagy hőmérsékleti feltételekhez. Az egyes érvéghüvelyek gyors, precíz négyszög préselése DIN 46228 1 + 4 rész szerint  $0,25 - 4 \text{ mm}^2$  között. Önbeálló – gyors cserét tesz lehetővé a különböző méretek között. Hosszirányú ütközővel és huzalvágóval.

#### Előny:

Kábel **vágása** és **szigetelése**, valamint érvéghüvelyek **préselése egy szerszámmal**, nincs szükség az időigényes szerszámcsereire.

#### Felhasználás:

Elektronikus készülékek, mint SPS (programozható memóriás) huzalozásához, az épületgépészet vagy lakóautók területén.

#### Alkatrész:

Tartalék kés a 728714 sz. 10 méret alatt és hosszanti ütköző a 728715 sz. 10 méret alatt kapható.

### Műszaki leírás

Vezeték keresztmetszet (préselés)	$0,25 - 4 \text{ mm}^2$
Vezeték keresztmetszet (vágás és csupaszítás)	$0,03 - 10 \text{ mm}^2$
Teljes hossz	190 mm

Termék fajtája

Présszerszám

**Tartozék**Kés huzalcsupaszító fogóhoz Vezeték keresztmetszet 10 mm<sup>2</sup>

728714 10

Hosszütköző huzalcsupaszító fogóhoz Vezeték keresztmetszet 10 mm<sup>2</sup>

728715 10