

**Garant****Tisztító propeller, Szárny Ø: 160****Rendelési adatok**

Rendelés száma	358950 160
GTIN	4062406792435
Árucikk kategória	31E

**Leírás****Kivitel:**

- Robusztus szerkezet.
- A szárnyak az orsó fordulatszámaival nyílnak és záródnak.
- Megjelölt szárnyvégek az optimalizált láthatóság érdekében.
- Tetszőleges belső hűtéses szerszámtartó rendszerekbe való befogáshoz.

A gépet 2000 ford./perc fordulatszámon kell elindítani, és lassan kell 6000 ford./perc – 12000 ford./perc értékre növelni.

**Előny:**

- Befogóeszközök, munkadarabok és gépasztalok hatékony tisztítása.
- Forgács csomók és felgyülemlett folyadék eltávolítása.
- Tökéletes megoldás az automatizált munkafolyamathoz.

**Opcionális tartozék:**

Tartalék tisztító propeller 358951 sz. 1K és 4K.

**Műszaki leírás**

Fordulatszám-tartomány	6000 - 12000 min <sup>-1</sup>
Szár Ø	20 mm

Termék fajtája

Tisztító propeller

---

**Tartozék**

Tartalék rugó készlet, 4 db 4

358953 4