




Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: 1157CHM-E



Rendelési adatok

Rendelés száma	588700 1157CHM-E
GTIN	4059952534701
Árucikk kategória	54B

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok **fémhez. Keményfémbetétes fogak**, maximális terhelhetőség és ezzel egyidejűleg rugalmas tartólap.

Erőteljes, durva vágás. Ideális mentési és bontási munkákhoz.

Figyelem:

Keményfém fűrészlapok: Csökkentse a löketszámot, ingatás nélkül dolgozzon, használjon hűtőfolyadékot.

Műszaki leírás

Anyaghoz optimalizálva	INOX
Vágástípus	Egyenes vágás, gyors (durva)
Fűrészlap anyaga	HM
Lemezvastagság (perforált lemez)	4-12 mm
Megnevezés	1157CHM
Lap hossza	225 mm
Fogosztás	3 mm
Fémprofil (nyitott)	< 175 mm
Lapok száma	1
Termék fajtája	Orrfűrész lap

