



## Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: 1022EHM-E



### Rendelési adatok

Rendelés száma	588700 1022EHM-E
GTIN	4059952534534
Árucikk kategória	54B

### Leírás

#### Kivitel:

Orrfűrészlapok **fémhez. Keményfém fogazott lécs** a maximális élettartam érdekében INOX-ban.

#### Tartalom:

1 darabos

#### Figyelem:

Keményfém fűrészlapok: Csökkentse a löketszámot, ingatás nélkül dolgozzon, használjon hűtőfolyadékot.

### Műszaki leírás

Vágástípus	Egyenes vágás, finom
Fűrészlap anyaga	Keményfém
Lapok száma	1
Lap hossza	200 mm
Fogosztás	1,4 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Megnevezés	1022EHM
Felhasználás	_1022EHM
Lemezvastagság (tele lemez)	2-4 mm
Fém profil (zárt)	< 150 mm
Fémprofil (nyitott)	< 150 mm
Termék fajtája	Orrfűrész lap

