



## Gyémánt vágótárcsa, Tárcsa Ø: 76mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	563422 76
GTIN	4059952539874
Árucikk kategória	54B

### Leírás

**Kivitel:**

Vékony vágótárcsa kifejezetten szűk helyekre.  
Rászinterezett zárt gyémánt vágóél perem. Tiszta vágás.

**Felhasználás:**

Finom kőzet, csempe és márvány vágásához.

**Alapanyag:**

Következőkhöz optimalizálva: kőburkolat, márvány, csempe.

**Alkalmazható:**

Akkus kisméretű sarokcsiszoló 077100 sz.

### Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	20150 min <sup>-1</sup>
Anyagvastagsághoz	5,7 - 9,5 mm
Furat Ø	10 mm
Tárcsaszélesség	1,4 mm
Tárcsa Ø	76 mm

Törzslap szélessége	1,1 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Anyaghoz optimalizálva	Kőzet
Alak leírása	egyenes
Ajánlott fogásszög	90 fok
Meghajtó gép	Egyenes csiszoló
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Kőzet	alkalmas		