



## Keményfém vágótárcsa, Tárcsa Ø: 76mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	563423 76
GTIN	4059952567549
Árucikk kategória	54B

### Leírás

#### Kivitel:

Vékony vágótárcsa kifejezetten szűk helyekre.

Acéltárcsa a peremen ráforrasztott keményfém granulátummal.

#### Felhasználás:

Fa, műanyag, gipszkarton lapok vágásához.

#### Alkalmazható:

Akkus kisméretű sarokcsiszoló 077100 sz.

### Műszaki leírás

Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Tárcsaszélesség	1,8 mm
Maximális fordulatszám	20100 min <sup>-1</sup>
Tárcsa Ø	76 mm
Furat Ø	10 mm
Törzslap szélessége	0,9 mm

Alak leírása	egyenes
Ajánlott fogásszög	Rádiusz fok
Anyaghoz optimalizálva	Gipszkarton lapok
Anyaghoz optimalizálva	Műanyag
Anyaghoz optimalizálva	Fa
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Meghajtó gép	Egyenes csiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		