

Dob letekerő, Típus: 500/M



Rendelési adatok

Rendelés száma	992900 500/M
GTIN	2050002064430
Árucikk kategória	960

Leírás

Kivitel:

Kompakt dobletekerő feltekerő rámpával fa, acél vagy műanyag kábeldobokhoz. A kábeldob könnyű, csavarodásmentes letekerése. Kiváló minőségű, állítható, golyóscsapágyazott tartógörgők. Csak beltéri használatra alkalmas. 4 fékezett kormányozható kerékkel.

Szín:

Egérszürke RAL 7005

Figyelem:

A dobsúlyok csak nem folyamatos letekerésre érvényesek sértetlen dobokkal.

Műszaki leírás

Magasság	80 mm
Súly	10 kg
Dob maximális súlya	140 kg
Szélesség	550 mm
Dob maximális szélessége	520 mm
Mélység	530 mm
Dob Ø	150 - 700 mm
Gyártó jelölése	TROMBOI 500 M

Termék fajtája

Dob letekerő