



DUO-LOCK hengeres hosszabbító acél rövid SAFE-LOCK, DUO-LOCK interfész: DL10



Rendelési adatok

Rendelés száma	220370 DL10
GTIN	4034221149862
Árucikk kategória	26Y

Leírás

Kivitel:

Bevonattal az optimális zsugorításhoz és kiengedéshez.

Műszaki leírás

L ₂	5 mm
Ø D ₂	9,6 mm
Teljes hossz L	55 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Ajánlott nyomaték	20 Nm
DUO-LOCK interfész	DL10
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Beccsavarozható maró befogó