



DUO-LOCK hengeres hosszabbító acél hosszú Hengeres szár, DUO-LOCK interfész: DL10



Rendelési adatok

Rendelés száma	220374 DL10
GTIN	4034221149879
Árucikk kategória	26Y

Leírás

Kivitel:

Bevonattal az optimális zsugorításhoz és kiengedéshez.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	100 mm
Ø D ₂	9,6 mm
L ₂	5 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Ajánlott nyomaték	20 Nm
DUO-LOCK interfész	DL10
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó