



## DUO-LOCK hengeres hosszabbító acél hosszú Hengeres szár, DUO-LOCK interfész: DL12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	220374 DL12
GTIN	4034221149923
Árucikk kategória	26Y

### Leírás

#### Kivitel:

Bevonattal az optimális zsugorításhoz és kiengedéshez.

### Műszaki leírás

Teljes hossz L	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	11,5 mm
L <sub>2</sub>	6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Ajánlott nyomaték	30 Nm
DUO-LOCK interfész	DL12
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó