



DUO-LOCK hengeres hosszabbító VHM Hengeres szár, DUO-LOCK interfész: DL20



Rendelési adatok

Rendelés száma	220375 DL20
GTIN	4034221176769
Árucikk kategória	10N

Leírás

Kivitel:

Speciális méretek külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	125 mm
L ₂	75 mm
Ø D ₂	19,3 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Ajánlott nyomaték	80 Nm
DUO-LOCK interfész	DL20
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó