



DUO-LOCK hengeres hosszabbító VHM Hengeres szár, DUO-LOCK interfész: DL12



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 220375 DL12 |
| GTIN | 4034221176721 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás

Kivitel:

Speciális méretek külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|----------------------------|
| $\varnothing D_2$ | 11,5 mm |
| Teljes hossz L | 93 mm |
| L_2 | 45 mm |
| Ajánlott nyomaték | 30 Nm |
| Szár $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| DUO-LOCK interfész | DL12 |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |