

Adapterkábel világításhoz, Kivitel: US/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	928640 US/2
GTIN	2050002064546
Árucikk kategória	91P

Leírás

Kivitel:

3 pólusú, 2 m hosszú adapterkábel, ipari és földelt csatlakozó dugasszal. USA kivitel.

Alkalmazható:

928600, 928602, 928608, 928620, 928630 sz.

Figyelem:

Az adapterkábel kizárólag a lámpa ellátásához használható.

Maximum 3,6 kW terhelésnek tehető ki.

Műszaki leírás

Névleges feszültség	125 V
Áram típus	AC
Kábelhossz	2 m
Be- / kikapcsoló	nem
Leírás	Adapterkábel ipari csatlakozóval és földelt aljzattal
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Bemenet csatlakozó típus	B
Névleges áramerősség	15 A

Termék fajtája

Hálózati kábel