

**Ansell****Kesztyű pár HyFlex® 11-755, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094449 8
GTIN	10076490617568
Árucikk kategória	04P

**Leírás****Kivitel:**

Különösen könnyű és vékony HyFlex® sorozatú vágás elleni védőkesztyű. Három magas vágásvédelmi kategóriában kapható. Integrált INTERCEPT™ technológia, érintőképernyőhöz alkalmas, 18-as fonalsűrűségű kötéstecnológia. A Dermatest® által bőrgyógyászati lag tesztelt. HyFlex® 11-755. **E vágásvédelmi fokozat nagyon magas vágási veszélyekkel szembeni védelemhez.**

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Sorozat	HyFlex®
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstecnológia	18G

EN 388	3x41E
Hordozóanyag	INTERCEPT™
Bevonat	PU
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	E
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű