

**Ansell****Kesztyű pár HyFlex® 11-754, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094450 8
GTIN	10076490617407
Árucikk kategória	04P

**Leírás****Kivitel:**

Különösen könnyű és vékony HyFlex® sorozatú vágás elleni védőkesztyű. Három magas vágásvédelmi kategóriában kapható. Integrált INTERCEPT™ technológia, érintőképernyőhöz alkalmas, 18-as fonalsűrűségű kötéstecnológia. A Dermatest® által bőrgyógyászatilag tesztelt. HyFlex® 11-754. **D vágásvédelmi fokozat magas vágási veszélyekkel szembeni védelemhez.**

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Sorozat	HyFlex®
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstecnológia	18G
EN 388	3X41D

Hordozóanyag	INTERCEPT™
Bevonat	PU
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű