

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-754, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 094450 9 |
| GTIN | 10076490617414 |
| Árucikk kategória | 04P |

Leírás**Kivitel:**

Különösen könnyű és vékony HyFlex® sorozatú vágás elleni védőkesztyű. Három magas vágásvédelmi kategóriában kapható. Integrált INTERCEPT™ technológia, érintőképernyőhöz alkalmas, 18-as fonalsűrűségű kötéstecnológia. A Dermatest® által bőrgyógyászati lag tesztelt. HyFlex® 11-754. **D vágásvédelmi fokozat magas vágási veszélyekkel szembeni védelemhez.**

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Sorozat | HyFlex® |
| Kesztyű tulajdonságai | Érintőképernyőhöz alkalmas |
| Kötéstecnológia | 18G |
| EN 388 | 3X41D |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Hordozóanyag | INTERCEPT™ |
| Bevonat | PU |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Festék | szürke |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | D |
| Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |