

Garant**Beszúró lapka egyenes, HB9035, Beszúrási szélesség w: 2,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	275000 2,2
GTIN	4062406799007
Árucikk kategória	21H

Leírás**Kivitel:**

Köszörült oldalakkal.

Felhasználás:

Kis beszúrási Ø-höz a 274010 – 274026 sz. lapkatartóval.

Alkalmazható:

274010 – 274026 sz. lapkatartóhoz. 274170 – 274171 sz. furatkés.

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Bevonat	TiCN
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,05 mm/ford,
Beszúrási szélesség w	2,2 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Minőség	HB9035

Cserék / élek száma	1
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszuró esztergaláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	80 m/min	K
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		