


Garant**Beszúró lapka Egyenes élek, HB9140, Beszúrási szélesség w: 2,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	275003 2,2
GTIN	4062406805920
Árucikk kategória	21H

Leírás**Kivitel:**

Köszörült oldalakkal.

Felhasználás:

Kis beszúrási Ø-höz a 274010 – 274026 sz. lapkatartóval.

Alkalmazható:

274010 – 274026 sz. lapkatartóhoz. 274170 – 274171 sz. furatkés.

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,05 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiAlN ²
Sarokrádiusz	0,2 mm
Beszúrási szélesség w	2,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB9140

Cserék / élek száma	1
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszuró esztergaláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		