


**Garant****Beszúró lapka Egyenes élék, HB9140, Beszúrási szélesség w: 1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	275003 1,5
GTIN	4062406805913
Árucikk kategória	21H

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült oldalakkal.

**Felhasználás:**

Kis beszúrási Ø-höz a 274010 – 274026 sz. lapkatartóval.

**Alkalmazható:**

274010 – 274026 sz. lapkatartóhoz. 274170 – 274171 sz. furatkés.

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiAlN <sup>2</sup>
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,15 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB9140

Cserék / élek száma	1
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		