

Garant**Beszúró lapka Egyenes élek, HU9310, Beszúrási szélesség w: 2,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	275006 2,2
GTIN	4062406805944
Árucikk kategória	21H

Leírás**Kivitel:**

Köszörült oldalakkal.

Felhasználás:

Kis beszúrási Ø-höz a 274010 – 274026 sz. lapkatartóval.

Alkalmazható:

274010 – 274026 sz. lapkatartóhoz. 274170 – 274171 sz. furatkés.

Alkalmazható:

Kis beszúrási Ø-höz a 274010 – 274026 sz. lapkatartóval.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	2,2 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,05 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Minőség	HU9310
Cserék / élek száma	1
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	380 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	360 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	280 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		