

Szállító- és egymásra helyezhető ládák fedéllel, Hasznos mélység × hasznos szélesség: 800X500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Árucikk kategória	96l

Leírás

Kivitel:

Robusztus szállító- és egymásra helyezhető ládák W formájú sarkokkal és peremezett lábakkal. Stabil, csőhöz hasonló felső perem, körben stabil mélyedésekkel a fal- és fenékrészen, valamint bütykös címkemező a szállítmány matricához (a bütyköknek köszönhetően a szállítmány matricák könnyebben eltávolíthatóak). Robusztus tartó és megfogó sarkok, daruszemekkel. A nagyméretű edények tanúsított darugerendával a függőleges emelőláncokban horoggal daruzhatóak. Aláfutási magasság 100 mm.

Fedéllel.

Szín:

Egérszürke RAL 7005.

Figyelem:

RAL 3000 tűzvörös, RAL 6011 rezedazöld és RAL 5010 enciánkék színekben is kapható. Forduljon hozzánk!

Műszaki leírás

Különböző méretek vegyesen egymásra helyezhetőek	nem
Súly	27 kg
Teherbírás	1000 kg
Anyag	Acéllemez

Festék	egérszürke RAL 7005
Aláfutási mélység	660 mm
Magasság	570 mm
Daruzható	igen
Megfogó sarkok darufülekkel.	igen
Betöltési magasság	400 mm
Maximális egymásra rakodási magasság	500 mm
Targoncavilla nyílások	nem
Mélység	860 mm
Aláfutási szélesség	360 mm
Szélesség	560 mm
Teherbírás egymásra helyezve	5000 kg
egymásra helyezhető	igen
Visszahajtott perem 3 oldalon	nem
Aláfutási magasság	100 mm
Fal kivitele	fedéllel
Hasznos szélesség	500 mm
Hasznos mélység	800 mm
Termék fajtája	Nagyméretű szállítható és rakásolható ládák