

Garant**Maró, TiAlN, Ø×hossz js14 DC: 10X80mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	190730 10X80
GTIN	4045197098726
Árucikk kategória	11W

Leírás

Kivitel:**Speciális vágóél-geometria alumíniumhoz és műanyaghoz.**

Csak egy éllel vág a paláston és a homlokoldalon.

Felhasználás:**Alumínium vagy műanyag ajtók és ablakok hornyainak marásához nagy fordulatszámú, speciális marógépeken (Elu, Haffner stb.).**

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	10 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,13 mm
Fogak száma Z	1
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	80 mm
Élhossz L _c	14 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	Hengeres szár, h6
Tűrés névleges Ø	js14
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN

Szerszámanyag	HSS Co 5
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	120 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	78 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	90 m/min	N
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		