

**duMONT****Hatszög üregelő túske HSS H8 tőrés, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290431 6
GTIN	
Árucikk kategória	29J

**Leírás****Felhasználás:****Egy lökettel egy belső hatszög készül el.****Műszaki leírás**

Kiindulási furat H8	6 mm
Túskehossz	152 mm
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz	460 kg
Üregelési hossz acélban	7 - 19 mm
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		

Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas