

duMONT**Négyszög üregelő túske HSS H8 tűrés, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290426 6
GTIN	
Árucikk kategória	29J

Leírás**Felhasználás:**

Egy lökettel egy belső négyszög készül el.

Műszaki leírás

Üregelési hossz acélban	6 - 19 mm
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz	660 kg
Kiindulási furat H8	6,4 mm
Túskehossz	170 mm
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		