

duMONT**Hatszög üregelő túske HSS H8 tőrés, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290431 10
GTIN	
Árucikk kategória	29J

Leírás**Felhasználás:****Egy lökettel egy belső hatszög készül el.****Műszaki leírás**

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz	1260 kg
Kiindulási furat H8	10 mm
Túskehossz	244 mm
Üregelési hossz acélban	13 - 35 mm
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		

Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas