

HOLEX**Mono beszúró késtartó, könyökös homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrás D1 / D2: 35/50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278051 35/50
GTIN	4062406840143
Árucikk kategória	22B

Leírás**Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm).
278029 – 278036 sz. beszúró lapkákhoz.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

D_2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	14 mm
Szárszélesség b	Szerszámtartó mm
Csavar	279816 3
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beszúrási szélesség w	3; 4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

