

**Sűrített levegős excenter csiszoló CP7220CVE, Típus: 7220CVE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Árucikk kategória	03R

**Leírás****Kivitel:**

A 079654 sz. 7220 CVE sűrített levegős excenter csiszolót kifejezetten ipari csiszolási, felületmegmunkálási és előpolírozási munkákhoz fejlesztették ki és a tenyér alakú puha markolattal kitűnő felhasználási kényelmet biztosít.

Üresjárat fordulat/szám: 12000 min<sup>-1</sup>

Maximum levegőigény: 486 l/min

Csiszolótányér Ø: 150 mm

Löket: 2,5 mm

Súly: 1,6 kg

Működési zajkibocsátás: 76 dB(A)

**Műszaki leírás**

Működési zajkibocsátás	76 dB(A)
Löket	2,5 mm
Gyártó jelölése	CP7220 CVE
Maximum levegőigény	486 l/min

Súly	1,6 kg
Max. vibráció EN szerint	1,4 m/s <sup>2</sup>
Csiszolótányér Ø	150 mm
Üresjárat fordulatszám	12000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Excenter csiszoló