

**HOLEX****Mono beszűrő késtartó, könyökös homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány  
beszúrás D1 / D2: 50/75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278054 50/75
GTIN	4062406840297
Árucikk kategória	22B

**Leírás****Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszűrési szélességhez (3 mm és 4 mm).  
278029 – 278036 sz. beszűrő lapkákhoz.

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszűráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszűráshoz.

$D_2$  = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

**Műszaki leírás**

Max. fogásmélység $t_{max}$	14 mm
Szárszélesség b	20×20 mm
Csavar	279816 4
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beszűrési szélesség w	3; 4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

