



Mono beszűrő késtartó, könyökös homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúrás D1 / D2: 65/100mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 278056 65/100 |
| GTIN | 4062406840464 |
| Árucikk kategória | 22B |

Leírás

Kivitel:

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszűrési szélességhez (3 mm és 4 mm).
278029 – 278036 sz. beszűrő lapkákhoz.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszűráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszűráshoz.

D_2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Max. fogásmélység t_{max} | 14 mm |
| Szárszélesség b | 25×25 mm |
| Csavar | 279816 4 |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |
| Beszűrési szélesség w | 3; 4 mm |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |

