



Laposfejű sarokcsiszoló akku, Típus: 4933478438



Rendelési adatok

Rendelés száma	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű M18 FUEL™ **lapos fejű** sarokcsiszoló szűk területeken végzett munkákhoz.

- **A lapos kialakítású fej max. 42°-os szögben végzett munkát tesz lehetővé.**
- **Integrált FIXTEC gyorscsere rendszer szerszám nélküli tárcsacseréhez.**
- **RAPIDSTOP™ a tárcsa gyors megállása érdekében 2 másodpercen belül.**
- **Újraindulás elleni védelem és Kickbackstop a felhasználó magas szintű védelme érdekében.**

Tartalom:

Akkuk és töltőkészülék nélkül. Vibrációcsökkentő, markolat, védőburkolat, porvédő rács, befogó készlet és HD doboz.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073809 és 073840 számtól talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Lágy indulás	igen
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Energiaellátás	Vezetékes
Súly	2,6 kg
Maximális tárcsa Ø	125 mm

Túlterhelés elleni védelem	igen
Gyártó jelölése	M18FSAGF125XB-OX
Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Akkumulátor-feszültség	18 V
Kickbackstop	igen
Éberségi kapcsoló	nem
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Max. vibráció EN szerint	4,86 m/s ²
Termék fajtája	Sarokcsiszoló