



Akkumulátoros lemezolló, Típus: M18BMS20-0



Rendelési adatok

Rendelés száma	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Kompakt akkus hasítékvágó / lemezolló tiszta, vetemedésmentes vágásokhoz acélban max. 2,0 mm-ig.

- **360°-ban elforgatható vágófej 12 rögzítési ponttal – ideális nehezen hozzáférhető helyekhez.**
- **Fordulatszám-elektronika.**
- **In-Line design a lehető legjobb ellenőrzéshez.**

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 – 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Legkisebb görbület sugara	180 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Energiaellátás	Vezetékes
Max. vibráció EN szerint	1,5 m/s ²
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Súly	2,3 kg
Fogásszélesség	5 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
maximális forgácsolási teljesítmény alumíniumban	3,2 mm
maximális forgácsolási teljesítmény acélban	2 mm
Termék fajtája	Lemezolló