



Sarokcsiszoló akku, Típus: 4933478436



Rendelési adatok

Rendelés száma	077143 4933478436
GTIN	4058546346270
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Kompakt M18 FUEL™ akkus sarokcsiszoló **szabályozható fordulatszámmal**.

- **5 sebességfokozat a legjobb eredmények érdekében nemesacél és alumínium megmunkálása, valamint rozsdá és festék eltávolítása során.**
- **RAPIDSTOP™ a tárcsa gyors megállása érdekében 2 másodpercen belül a felhasználó magas szintű védelme érdekében.**
- **Védőburkolat gyorsbeállítás.**

Tartalom:

Akkuk és töltőkészülék nélkül. Vibrációcsökkentő, markolat, védőburkolat, porvédő rács, befogó készlet és HD doboz.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073809 és 073840 számtól talál.

Műszaki leírás

Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Kickbackstop	igen
Gyártó jelölése	M18FSAGV125XB-OX
Energiaellátás	Vezetékes
Túlterhelés elleni védelem	igen
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Lágy indulás	igen
Max. vibráció EN szerint	5,01 m/s ²
Maximális fordulatszám	3500 - 8500 min ⁻¹
Éberségi kapcsoló	nem
Súly	2,7 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális vágási mélység	33 mm
Termék fajtája	Sarokcsiszoló