

**Akkus szalagcsiszoló, Típus: M18FBTS75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Árucikk kategória	03L

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű M18 akkus szalagcsiszoló kefe nélküli POWERSTATE™ motorral a gyors anyagleválasztás és az alacsonyabb hőfejlődés érdekében.

- **Ekvivalens váltakozó áram teljesítmény 900 Watt.**
- **Működési idő akár 20 perc egy 5,0 Ah akkuval.**
- **A szerszám nélkül állítható fogantyú a csiszoló optimális kezelését teszi lehetővé minden felhasználáshoz.**
- **A „Flush To Wall” lehetővé teszi a szalagcsiszoló használatát szinte függőleges felületeken vagy szűk sarkokban.**
- **Használható porzsákkal vagy külső elszívással.**

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, porzsákkal, kartonban.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 – 073840 sz. alatt talál.

Hozzávaló csiszolószalagokat a 558014 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus

A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Csiszolószalag szélessége	75 mm
Csiszolási felület	90 × 135 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Szalagsebesség	230 - 410 m/min
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly akku nélkül	3,9 kg
Csiszolószalag hossza	457
Termék fajtája	Szalagcsiszoló