

**Sarokcsiszoló GWS, Típus: 14-125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Árucikk kategória	03C

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű 1.400 W motor és hosszabb élettartam: Maximális termelékenység a nagyobb teljesítmény és a robusztusabb felépítés következtében.

Kitűnő, ergonomikus markolat: Első osztályú ergonómia a lényegesen csökkentett markolatnak köszönhetően.

KickBackControl, lágy indulás, újraindulás elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, vibrációcsillapítás és fordulatszám előválasztás.

**Tartalom:**

Inkluzív csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat.

**Műszaki leírás**

Fordulatszám-tartomány	11500 min <sup>-1</sup>
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Különlegesség	KickBack Control, lágy indulás
Kickbackstop	igen
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Karton
Névleges feszültség	230 V
Maximális tárcsa Ø	125 mm

Gyártó jelölése	GWS 14-125
Csatlakozó menet	M14
Hálózati feszültség	230 V
Súly	2,3 kg
Hálózati frekvencia	50 Hz
Lágy indulás	igen
Teljesítményfelvétel	1400 W
Termék fajtája	Sarokcsiszoló