



## Sarokcsiszoló GWS, Típus: 17125SINOX



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Árucikk kategória	03C

### Leírás

#### Kivitel:

1.700 W motor sebességelektronikával, ideális pl. **nemesacél megmunkálásához**.

Kitűnő, ergonomikus markolat: Első osztályú ergonómia a lényegesen csökkentett markolatnak köszönhetően.

Magas szintű felhasználóvédelem és kontroll: KickBackControl, lágy indulás, újraindulás elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, vibrációcsillapítás és fordulatszám előválasztás.

#### Tartalom:

Inkluzív csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat.

### Műszaki leírás

Maximális tárcsa $\varnothing$	125 mm
Csomagolás	Karton
Különlegesség	KickBack Control, újraindulás elleni védelem
Teljesítményfelvétel	1700 W
Hálózati feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Csatlakozó menet	M14

Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Lágy indulás	igen
Gyártó jelölése	GWS 17-125 S INOX
Névleges feszültség	230 V
Súly	2,4 kg
Hálózati frekvencia	50 Hz
Kickbackstop	igen
Fordulatszám-tartomány	1900 - 7800 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Sarokcsiszoló