



## Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: M12FID2-2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

- Robusztus nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral.
- Hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás.
- Stabil fém hajtóműház és ergonomikus, puha középső markolat.
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.
- A munkaterület megvilágítása LED-del.
- Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés.
- REDLINK PLUS™ elektronika – az egyedülálló teljesítmény menedzsment.
- A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozatok között.

Kompakt ütvecsavarozó (127 mm hosszú) 1/4 col HEX bitbefogóval.

#### Előny:

FUEL™ csúcsminőségű modell.

#### Tartalom:

Inkluzív 2xLi-Ion akku, töltőkészülék, HD-Box.

### Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M14
Akkumulátor-feszültség	12 V
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
Ütésszám 2. fokozat	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Alkalmas anyagok	Acél
Gyártó jelölése	M12 FID2-202X
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Szerszámbefogó meghajtási profil	HEX (E 6,3)
Jellemző felhasználás	Strong
Súly	0,9 kg
Energiaellátás	Akkus
Maximális nyomaték 1. fokozat	170 Nm
Ütésszám 3. fokozat	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Max. vibráció EN szerint	1,5 m/s <sup>2</sup>
Ütésszám 1. fokozat	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

## Tartozék

Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12
Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C