



Akkus fúró-csavarozó akku és töltőkészülék nélkül, Típus: M12FDD2-2



Rendelési adatok

Rendelés száma	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó

Nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.

Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében.

FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.

A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.

- **Kefe nélküli POWERSTATE™ motor a nagyobb teljesítmény érdekében kompakt méretek mellett (168 mm hosszú).**
- **REDLINK PLUS™ elektronika az intelligens teljesítmény menedzsment és túlterhelés elleni védelem érdekében.**
- **16 fokozatú elektronikus nyomaték-beállítás plusz fúrófokozattal.**

Előny:

REDLINK PLUS™ elektronika.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073815 és 073840 számtól talál.

Műszaki leírás

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Energiaellátás	Akkus
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték kemény	37 Nm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Súly	1,2 kg
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1700 min ⁻¹
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Jellemző felhasználás	Strong
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	12V, 2 fokozatú
USP2	Kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Tartozék

Sarokacsavarozó adapter Típus WB1	073920 WB1
Sarokacsavarozó adapter Típus OSD2	073920 OSD2
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC