



Akkus fúró-csavarozó, Típus: M12FDD2-4



Rendelési adatok

Rendelés száma	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.

- **Kefe nélküli POWERSTATE™ motor a nagyobb teljesítmény érdekében kompaktabb felépítés mellett (168 mm hosszú).**
- **REDLINK PLUS™ elektronika az intelligens teljesítmény menedzsment és túlterhelés elleni védelem érdekében.**
- **16 fokozatú elektronikus nyomaték-beállítás külön fúrófokozattal.**

Előny:

REDLINK PLUS™ elektronika.

Tartalom:

2x 12 V / 4,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 sz., 073815 sz., 073829 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Jellemző felhasználás	Strong
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Gyártó jelölése	M12FDD-402X
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Akkumulátor-feszültség	12 V
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
Súly	1,4 kg
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték kemény	44 Nm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1700 min ⁻¹
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Termék fajtája	Fúró-csavarozó

Tartozék

Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Sarokcsavarozó adapter Típus WB1	073920 WB1
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Sarokacsavarozó adapter Típus OSD2	073920 OSD2