



## Tűs feliratozó FlyMarker® mini 65/30 akkumulátoros működtetés, Akkumulátor kapacitás: 2X2Ah



### Rendelési adatok

Rendelés száma

085754 2X2

GTIN

Árucikk kategória

04F

### Leírás

#### Kivitel:

A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.

- **Nagy teljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.**
- **Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszavas védelemmel és újratervezett paramétermegjelenítéssel az egyes programsorokba való gyors betekintés érdekében.**
- **Nagy, 4,3 colos színes kijelző.**
- **A legújabb processzortechnológia a zökkenőmentes menü navigálás és a nagyon rövid indítási idő érdekében (rendszerindítási idő).**
- **A kijelzőn kijelölt mező 1:1 előnézete.**
- **Ház törésálló és üvegszál erősítésű műanyagból.**
- **Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.**
- **Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.**
- **Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.**
- **Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.**

Rendkívül kézre álló, 100%-ban mobil **akkus kézi jelölőrendszer** érintő kezelőfelülettel és nagyméretű 4,3 col színes kijelzővel.

- **HPGL csomag (egyedi logók és vizsgálati jelölések készítéséhez, a CE jelölést tartalmazza.)**
- **Komfort csomag (pl. a réteg felismeréséhez, előpozícionáláshoz, többszörös feliratozáshoz, stb.)**
- **Belső memória több száz jelölési fájl, font és logó számára.**
- **15 nyelven elérhető.**

Jelölőmező: 65 × 30 mm.

#### **Tartalom:**

Feliratozó szerszámmal, tömör keményfém 90°-os jelölőtűvel. Szögmásoló csúszásgátló felülettel, beállító etalonnal és kofferrel, **2 x 18V li-Ion akkuval**, töltőkészülékkel.

#### **Figyelem:**

10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.

## **Műszaki leírás**

A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Névleges feszültség	18 V
Interfész	USB csatlakozó
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Vezetékes
Írásmagasság	1 - 10 mm
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Maximális feliratozási mező szélesség	65 mm
Maximális feliratozási mező magasság	30 mm
Termék fajtája	Tűs feliratozó

## **Tartozék**

Jelölőtű FlyMarker®-hez A jelölőtű hegyének szöge 90 fok	085790 90
Cserélhető akkumulátor FlyMarker® mini 18V készülékhez	085764
Töltőkészülék 18 V akkumulátorokhoz	085768