



Tűs feliratozó FlyMarker® mini 85/45 akkumulátoros működtetés, Akkumulátor kapacitás: 2X4Ah



Rendelési adatok

Rendelés száma	085755 2X4
GTIN	
Árucikk kategória	04F

Leírás

Kivitel:

A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.

- **Nagy teljesítményű, elektromágneses jelöltű meghajtás.**
- **Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszavas védelemmel és újratervezett paramétermegjelenítéssel az egyes programsorokba való gyors betekintés érdekében.**
- **Nagy, 4,3 colos színes kijelző.**
- **A legújabb processzortechnológia a zökkenőmentes menü navigálás és a nagyon rövid indítási idő érdekében (rendszerindítási idő).**
- **A kijelzőn kijelölt mező 1:1 előnézete.**
- **Ház törésálló és üvegszál erősítésű műanyagból.**
- **Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.**
- **Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.**
- **Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.**
- **Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.**

Rendkívül kézre álló, 100%-ban mobil **akkus kézi jelölőrendszer** érintő kezelőfelülettel és nagyméretű 4,3 col színes kijelzővel.

- **HPGL csomag (egyedi logók és vizsgálati jelölések készítéséhez, a CE jelölést tartalmazza.)**
- **Komfort csomag (pl. a réteg felismeréséhez, előpozícionáláshoz, többszörös feliratozáshoz, stb.)**
- **Belső memória több száz jelölési fájl, font és logó számára.**
- **15 nyelven elérhető.**

Jelölőmező: 85 × 45 mm.

Tartalom:

Feliratozó szerszámmal, tömör keményfém 90°-os jelölőtűvel. Szögmásoló csúszásgátló felülettel, beállító etalonnal és kofferrel, **2 x 18V li-Ion akkuval**, töltőkészülékkel.

Figyelem:

10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Interfész	USB csatlakozó
Energiaellátás	Vezetékes
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Írásmagasság	1 - 10 mm
Névleges feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális feliratozási mező szélesség	85 mm
Maximális feliratozási mező magasság	45 mm
Termék fajtája	Tűs feliratozó

Tartozék

Jelölőtű FlyMarker®-hez A jelölőtű hegyének szöge 90 fok

085790 90