



## Tűs feliratozó FlyMarker® mini 120/45 akkumulátoros működtetés, Akkumulátor kapacitás: 2X4Ah



### Rendelési adatok

Rendelés száma

085753 2X4

GTIN

Árucikk kategória

04F

### Leírás

#### Kivitel:

A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.

- Nagy teljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.
- Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel és új kialakítású paraméter kijelzővel a gyors betekintés érdekében az összes programsorba
- Nagyméretű 4,3" színes kijelző
- Legújabb folyamattechnológia a gördülékeny menükezelés és a nagyon rövid bekapcsolási idő érdekében (boot-Zeit).
- A kijelzőn kijelölt mező 1:1 előnézete.
- Ház törésálló és üvegszál erősítésű műanyagból.
- Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.
- Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.
- 10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.
- Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.
- Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.

Rendkívül kézre álló, 100%-ban mobil **akkus kézi jelölőrendszer** érintő kezelőfelülettel és nagyméretű 4,3 col színes kijelzővel.

**Tartalom:**

Feliratozó szerszámmal, tömör keményfém 90°-os jelölőtűvel. Szögmásoló csúszásgátló felülettel, beállító etalonnal és kofferre, **2 x 18V li-ion akkuval**, töltőkészülékkel.

## Műszaki leírás

Névleges feszültség	18 V
Energiaellátás	Vezetékes
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Írásmagasság	1 - 10 mm
Interfész	USB csatlakozó
Maximális feliratozási mező szélesség	120 mm
Maximális feliratozási mező magasság	45 mm
Termék fajtája	Tűs feliratozó