

**Garant****Hosszlyukmaró HSS-Co8, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191000 14
GTIN	4045197099105
Árucikk kategória	11W

**Leírás****Kivitel:**

Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

**Felhasználás:****Ékhornokok** (fúrt hornokok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.**Műszaki leírás**

Működő élek száma Z (palástfelületen)	2
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Vágóél Ø $D_c$	14 mm
Szár Ø $D_s$	12 mm
Élhossz $L_c$	16 mm
Teljes hossz L	73 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 327 D
Típus	N
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges

Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Hosszlyukmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	37 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		