

**Garant****Maró, TiAlN, Ø×hossz js14 DC: 8X80mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	190750 8X80
GTIN	4045197098757
Árucikk kategória	11W

## Leírás

**Kivitel:****Speciális vágóél-geometria alumíniumhoz és műanyaghoz.**

Csak egy éllel vág a paláston és a homlokoldalon.

**Csökkentett átmérőjű szárral.** 5×100-as méret kifejezetten vízhorony-maróhoz.**Felhasználás:****Alumínium vagy műanyag ajtók és ablakok hornyainak marásához nagy fordulatszámú, speciális marógépeken (Elu, Haffner stb.).**

## Műszaki leírás

Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	54 mm
Fogak száma Z	1
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,23 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	8 mm
Szár $\varnothing D_s$	8 mm
Teljes hossz L	80 mm
Élhossz $L_c$	14 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	Hengeres szár, h6
Tűrés névleges $\varnothing$	js14
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok

Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	HSS Co 5
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	120 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	78 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	90 m/min	N
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		