

Garant**VHM maró DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 201270 12 |
| GTIN | 4045197586100 |
| Árucikk kategória | 11X |

Leírás**Kivitel:**

Stabil vágóélek. A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.
A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal**.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------|
| Fogak száma Z | 2 |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm |
| Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,07 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel | 36 mm |
| Nyak Ø D ₁ | 11,7 mm |
| Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,05 mm |
| Vágóél Ø D _c | 12 mm |
| Szár Ø D _s | 12 mm |
| Teljes hossz L | 83 mm |
| Élhossz L _c | 26 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| Tűrés névleges Ø | e8 |
| Spirálszög | 45 fok |

| | |
|--|------------------------------|
| Sarokletörés szöge | 45 fok |
| Bevonat | DLC |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | DIN 6527 |
| Típus | W |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | sárga |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu | alkalmas | 480 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 440 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 400 m/min | N |
| PMMA Akрил | alkalmas | 200 m/min | N |
| PE-HD | alkalmas | 160 m/min | N |
| PA 66 | alkalmas | 200 m/min | N |
| PEEK | alkalmas | 150 m/min | N |
| PF 31 | alkalmas | 130 m/min | N |
| PVDF GF20 | alkalmas | 180 m/min | N |
| POM GF25 | alkalmas | 160 m/min | N |
| PA 66 GF30 | alkalmas | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | alkalmas | 130 m/min | N |
| PTFE CF25 | alkalmas | 160 m/min | N |
| Honeycomb szendvics | feltételesen alkalmas | 300 m/min | N |
| Cu | alkalmas | 160 m/min | N |
| CuZn | alkalmas | 200 m/min | N |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Nedvesen maximum | alkalmas |
| Nedvesen minimum | alkalmas |
| Száraz | feltételesen alkalmas |
| Levegő | alkalmas |

Szolgáltatások

| | |
|-------------------------|-----------|
| Szárköszörülés Típus HB | 129100 HB |
|-------------------------|-----------|