

HOLEX**VHM maró DIN 6535 HB, bevonat nélkül, Ø DC: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 201280 8 |
| GTIN | 4045197112491 |
| Árucikk kategória | 12X |

Leírás**Kivitel:**

Stabil vágóélek. A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------------------|
| Fogak száma Z | 2 |
| Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,04 mm |
| Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,03 mm |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm |
| Vágóél Ø D_c | 8 mm |
| Szár Ø D_s | 8 mm |
| Teljes hossz L | 63 mm |
| Élhossz L_c | 19 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 |
| Tűrés névleges Ø | h10 |
| Spirálszög | 45 fok |
| Sarokletörés szöge | 45 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | VHM |

| | |
|--|------------------------------|
| Szabvány | DIN 6527 |
| Típus | W |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | sárga |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu | alkalmas | 180 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 105 m/min | N |
| PMMA Akрил | alkalmas | 180 m/min | N |
| PE-HD | alkalmas | 130 m/min | N |
| PA 66 | alkalmas | 150 m/min | N |
| PEEK | alkalmas | 130 m/min | N |
| PF 31 | alkalmas | 110 m/min | N |
| Honeycomb szendvics | feltételesen alkalmas | 180 m/min | N |
| Cu | alkalmas | 140 m/min | N |
| CuZn | alkalmas | 180 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |