

Garant**Hosszlyukmaró HSS-Co8, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 7,75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191000 7,75
GTIN	4045197098955
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

Felhasználás:

Ékhornyok (fúrt hornyok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,016 mm
Vágóél Ø D_c	7,75 mm
Működő élek száma Z (palástfelületen)	2
Szár Ø D_s	10 mm
Élhossz L_c	11 mm
Teljes hossz L	61 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 327 D
Típus	N
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal

belső hűtés	nem
Szártúrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Hosszlyukmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	37 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		