

Garant**Hosszlyukmaró HSS-Co8, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 21,7mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 191000 21,7 |
| GTIN | 4045197099228 |
| Árucikk kategória | 11W |

Leírás**Kivitel:**

Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

Felhasználás:**Ékhornokok** (fúrt hornokok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.**Műszaki leírás**

| | |
|--|---------------------------------|
| Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 |
| Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,062 mm |
| Vágóél Ø D_c | 21,7 mm |
| Szár Ø D_s | 20 mm |
| Élhossz L_c | 22 mm |
| Teljes hossz L | 88 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS Co 8 |
| Szabvány | DIN 327 D |
| Típus | N |
| Tűrés névleges Ø | e8 |
| Spirálszög | 30 fok |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal |
| belső hűtés | nem |
| Szártűrés | h6 |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Hosszlyukmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 83 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 37 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 23 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 23 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 23 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 55 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |