

Garant**VHM maró DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	201270 16
GTIN	4045197586124
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Stabil vágóélek. A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.
A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal**.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	16 mm
Nyak Ø D ₁	15,5 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	42 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,065 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,09 mm
Fogak száma Z	2
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	92 mm
Élhossz L _c	32 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	45 fok

Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	480 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	440 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	200 m/min	N
PE-HD	alkalmas	160 m/min	N
PA 66	alkalmas	200 m/min	N
PEEK	alkalmas	150 m/min	N
PF 31	alkalmas	130 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	180 m/min	N
POM GF25	alkalmas	160 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	150 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	130 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	160 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Cu	alkalmas	160 m/min	N
CuZn	alkalmas	200 m/min	N

Nedvesen maximum	alkalmas
Nedvesen minimum	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas
Levegő	alkalmas

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------